

|                                               |             |                    |                |    |                        |                     |                        |                               |                           |    |               |    |     |  |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|----|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----|---------------|----|-----|--|
| △の数                                           |             | 訂正記事               |                | 担当 | 検図                     | 年月日                 | △の数                    |                               | 訂正記事                      |    | 担当            | 検図 | 年月日 |  |
| △                                             |             |                    |                |    |                        |                     | △                      |                               |                           |    |               |    |     |  |
| △                                             |             |                    |                |    |                        |                     | △                      |                               |                           |    |               |    |     |  |
| 適用規格                                          |             |                    |                |    |                        |                     |                        |                               |                           |    |               |    |     |  |
| 定 格                                           | 電源          |                    | 相              |    | AC・DC V Hz             |                     | 重量                     |                               | 5kg                       |    |               |    |     |  |
|                                               | 消費電力        |                    |                |    |                        |                     | 適合端子                   | GT21-30/1.6-2.9PCF 771-0051-6 |                           |    |               |    |     |  |
|                                               | 空気源         |                    |                |    |                        |                     |                        |                               |                           |    |               |    |     |  |
|                                               | 消費空気量       |                    |                |    |                        |                     |                        |                               |                           |    |               |    |     |  |
|                                               | 使用温度範囲      |                    |                |    | ℃～℃                    |                     | 適合電線                   | 1.5C-2VS CA-12 原田工業           |                           |    |               |    |     |  |
|                                               |             |                    |                |    |                        |                     |                        | 適合設備                          | CM105                     |    | CL 901-0005-4 |    |     |  |
| 性能                                            |             |                    |                |    |                        |                     |                        |                               |                           |    |               |    |     |  |
| 項 目                                           |             | 試 験 方 法            |                |    |                        | 規 格                 |                        |                               |                           | QT | AT            |    |     |  |
| 構造                                            | 外観、構造および仕上げ |                    | 目視、寸法測定器にて測定する |    |                        |                     | 図面と合致していること            |                               |                           |    | ○             | ○  |     |  |
|                                               | 表示          |                    | 目視にて確認する。      |    |                        |                     | 図面と合致していること            |                               |                           |    | ○             | ○  |     |  |
| 造                                             |             |                    |                |    |                        |                     |                        |                               |                           |    |               |    |     |  |
|                                               |             |                    |                |    |                        |                     |                        |                               |                           |    |               |    |     |  |
|                                               |             |                    |                |    |                        |                     |                        |                               |                           |    |               |    |     |  |
|                                               |             |                    |                |    |                        |                     |                        |                               |                           |    |               |    |     |  |
|                                               |             |                    |                |    |                        |                     |                        |                               |                           |    |               |    |     |  |
|                                               |             |                    |                |    |                        |                     |                        |                               |                           |    |               |    |     |  |
|                                               |             |                    |                |    |                        |                     |                        |                               |                           |    |               |    |     |  |
|                                               |             |                    |                |    |                        |                     |                        |                               |                           |    |               |    |     |  |
| 備 考                                           |             |                    |                |    |                        | 製図                  | 担当                     | 検図                            | 承認                        | 出図 |               |    |     |  |
|                                               |             |                    |                |    |                        | 生技<br>12.9.19<br>工藤 | 生技<br>12.9.19<br>高橋(真) | 生技<br>24.9.20<br>大泉           | 生技<br>24.9.20<br>井藤       |    |               |    |     |  |
| 試験規格の記載の無い試験方法は                      を適用している。 |             |                    |                |    |                        |                     |                        |                               |                           |    |               |    |     |  |
| 注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目                      |             |                    |                |    |                        |                     |                        |                               |                           |    |               |    |     |  |
| HRS ヒロセ電機株式会社<br>HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.     |             |                    |                |    | 製品規格表                  |                     |                        |                               | 製品名<br>AP-GT21-30/1629P-2 |    |               |    |     |  |
| 旧CL                                           |             | 図番<br>SLC4- 276335 |                |    | 製品コード<br>CL 901-5218-2 |                     |                        |                               | 1                         |    | 1             |    |     |  |

生書記001-1

|    |
|----|
| TO |
| PE |
|    |
|    |
|    |