FLYER

TF06L Series

0.5mmピッチ / 2.1mmハイト

片側リード、下接点、フロントフリップ、FFC/FPCコネクタ

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.



P= 0.5mm　Front Flip　Space Saving

特長

1 省スペース
- 0.5mmピッチ、2.1mmハイト、実装奥行き4.2mm

2 優れた作業性
- 明確なクリック感

3 高い信頼性
- 2点接点構造による接触信頼性向上
- FPC位置決め構造によるFPC保持力の向上
- はんだ上がり、フラックス上がり防止構造

省スペース(50芯)



2点接点構造



2点接点構造で接触信頼性向上

仕様

接触抵抗*1	50mΩ 以下
耐電圧	AC 250Vで1分間
絶縁抵抗	500MΩ 以上 (DC 500V)
定格電流	0.5A
定格電圧	AC/DC 50V
FPC/FFC厚	0.3±0.03mm

・RoHS、ハロゲンフリー対応*2

*1 FPC導体抵抗を含む
*2 本製品は、ハロゲンフリー対応品です。
（Br含有率：900ppm以下、Cl含有率：900ppm以下、
Br+Cl 総含有率：1500ppm以下）

MKT-J-17120F Issued: Nov. 8, 2017 © 2017 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All rights reserved. 予告なく、仕様を変更する場合がございますので、詳細の仕様につきましては弊社窓口へお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。