


Oct.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注 1. 適合電線は、AWG#17~#22(CUL1007 : AWG#18~#22) 最大被覆外径 φ2.25mm となります。
 2. 圧着機及び圧着条件(クリンプハイト等)は、ご使用電線に応じて別途指定させていただきます。
 3. 1パック100個入りとなります。
 4. 本品と組合わせて使用する適合コネクタ部材、かん合相手については ATAD-E2961によります。
 5. 圧着品質基準については、ATAD-E3238をご参照願います。

NO. 1		MATERIAL 銅合金		FINISH . REMARKS 接触部:金めっき 0.2μm以上 バレル部:すずめっき 1μm以上 下地めっき:ニッケルめっき 0.5μm以上		
UNITS mm	SCALE 5 : 1	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
APPROVED : MN. KENJO 20211222		DRAWING NO. ADC-397384-00-00				
CHECKED : KG. OKITA 20211221		PART NO. PQ50S2-1822SCA				
DESIGNED : HY. MATSUDA 20211221		CODE NO. CL0236-0050-0-00				
DRAWN : HY. MATSUDA 20211221						1/1