

ケーブル結線工具





中心導体圧着 : M22520/7-01

ポジショナー : BNC75-12G/CRMD(CL0902-3264-0-00))

外部導体圧着 : MH22520/5-01

外部圧着ダイス : MH22520/5-59

※外部導体カシメサイズ HEX0.255inch/幅0.4inchであれば、他品番のダイスでも圧着可能です。



5	ベリリウム銅	銀めっき	10	熱収縮チューブ	
4	ステンレス鋼	ニッケルめっき	9	シリコンゴム	
3	黄銅	金めっき	8	銅合金	ニッケルめっき
2	PTFE樹脂		7	黄銅	ニッケルめっき
1	黄銅	ニッケルめっき	6	黄銅	ニッケルめっき
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED
					CHECKED
DATE		APPROVED : KY. SHIMIZU 20190201		DRAWING NO.	ADC-382287-00-01
CHECKED : KY. SHIMIZU 20190201		DESIGNED : RO. YOKOYAMA 20190201		PART NO.	BNC(75)-P-3.3C-12G
DRAWN : RO. YOKOYAMA 20190201		CODE NO.		CL302-0092-0-00	