






Jun.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



A-A(50:1)



嵌合断面図 (50:1)



注 1 . 平坦度は0.08mm以下となります。

2 端子めっき仕様
接触部 : 金めっき 0.05μm MIN.
実装部 : 金めっき 0.05μm MIN.
下地 : ニッケルめっき 1μm MIN.
(表面 : 封孔処理)

3 補強金具めっき仕様
接触部 : 金めっき 0.05μm MIN.
下地 : ニッケルめっき 1μm MIN.
(表面 : 封孔処理)

4 図示近傍に HRSマーク または CAV No を表示します。


5 製品側面に凹みを設ける場合があります。

	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE
△						. . .	△						. . .
△						. . .	△						. . .
△						. . .	△						. . .


4	PS	CLEAR, エンボスカバーテープ					7	PS	CLEAR, 補強用カラー				
3	銅合金	3					6	PS	BLACK, プラスチックリール				
2	銅合金	2					5	POLYESTER	CLEAR, カバーテープ				
1	LCP	UL94 V-0, BLACK											
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS								
REMARKS								DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	RELEASED	
								S. H. JUNG	S. H. JUNG	H. W. JO	T. S. KANG	17. 05. 15	
								17. 05. 15	17. 05. 15	17. 05. 15	17. 05. 15		
CODE NO. (OLD)		SCALE 10:1	DRAWING NO. JDC3-631960					PART NO. BM23PF0.8-24DP-0.35V(895)					
		UNITS mm	HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.					CODE NO CL 6644-0044-0-895					1/3

Jun.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


エンボスキャリアテープ (5:1)




B-B (5:1)




10 テーピング (Free)




C-C (5:1)




D (10:1)



リール形状および寸法 (Free)



E-E (FREE)



製品ラベル詳細

SUPPLIER	QUANTITY
PART NO.	CODE NO.
DATE OF MANUFACTURED	生産月日
図番	年 月 日
品名	BM23PF0.8-24DP-0.35V(895)
納入数量	1,000個
納入者	HIROSE KOREA

- 8 . 1リール1,000個巻きです。
9 . () 内寸法は参考寸法です。
10 . エンボス梱包仕様は JIS C 0806 (IEC60286-3) に準拠しております。
11 . エンボスリールの外周(終端側)にエンボスキャリアテープ・カバーテープの補強を目的としたポリスチレン材の補強カラーを巻きつけております。

DRAWING NO.	JDC3-631960	PART NO.	BM23PF0.8-24DP-0.35V(895)
SCALE	10:1	CODE NO	CL 6644-0044-0-895
UNITS	mm		