







May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




- 注 1 . 平坦度は0.08mm以下となります。
2 端子めっき仕様
接触部 : 金めっき 0.05μm MIN.
実装部 : 金めっき 0.05μm MIN.
下地 : ニッケルめっき 1μm MIN.
(表面 : 封孔処理)
3 図示近傍に HRSマーク または CAV No を表示します。

	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE
△							△						
△							△						
△							△						

嵌合断面図 (50:1)




信号端子



電源端子


4	PS	CLEAR エンボスキャリアテープ			
3	銅合金	2			
2	銅合金	2			
1	LCP	UL94 V-0, BLACK	6	PS	BLACK プラスチックリール
			5	POLYESTER	CLEAR カバーテープ
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
REMARKS			DRAWN	DESIGNED	CHECKED
			S. H. PARK	S. H. PARK	H. W. JO
			20. 09. 25	20. 09. 25	20. 09. 25
					APPROVED
					H. W. JO
					20. 09. 25
					RELEASED
					20. 09. 25
CODE NO. (OLD)	SCALE 10:1	DRAWING NO. JDC3-633002-95	PART NO.	BK13C06-10DS/2-0.35V(895)	
	UNITS mm	HRS HIROSE KOREA CO., LTD.	CODE NO	CL 6665-0035-0-895	
					1/3




	DRAWING NO. JDC3-633002-95		PART NO. BK13C06-10DS/2-0.35V(895)	
	SCALE 10:1 UNITS mm		CODE NO CL 6665-0035-0-895	
 HIROSE KOREA CO., LTD.			2 3	

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


エンボスキャリアテープ (5:1)




D-D (5:1)




リール形状および寸法 (Free)



C-C (5:1)



E (10:1)




製品ラベル詳細

SUPPLIER	HIROSE ELECTRIC CO., LTD.
QUANTITY	1,000個
PART NO.	BK13C06-10DS/2-0.35V(895)
CODE NO.	CL 6665-0035-0-895
DATE OF MANUFACTURED	2024.05.01
生産月日	年 月 日
図番	** ** *
品名	BK13C06-10DS/2-0.35V(895)
納入数量	1,000個
納入者	HIROSE KOREA

8 . 1リール1,000個巻きです。

9 . () 内寸法は参考寸法です。

10 > エンボス梱包仕様は JIS C 0806 (IEC60286-3) に準拠しております。



10 > テーピング (Free)

DRAWING NO.	JDC3-633002-95	PART NO.	BK13C06-10DS/2-0.35V(895)
SCALE	10:1	CODE NO.	CL 6665-0035-0-895
UNITS	mm		