

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を単載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問い合わせください。

A

B

C

D

E

F

1

2

3




4

5


6

7



8





推奨PCBレイアウト (TOP-View)



結合状態



SECTION A-A



NOTE

- 平坦度 0.1mm MAX
- 1リール : 1,500個 コネクタ
- UL(ファイルNo.E132750)認定品。
C-UL(ファイルNo.E132750)認定品。



3	COPPER ALLOY	CONTACT AREA : GOLD 0.2#m MIN. SMT LEAD : GOLD 0.05#m MIN. UNDER PLATING : NICKEL 1#m MIN.	6	CONNECTOR	KW30-10S-1H		
2	PHOSPHOR BRONZE	Sn PLATED	5	PET	COVER TAPE		
1	LCP	UL94-V0, BLACK	4	PS	EMBOSS CARRIER TAPE		
NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS		
CODE NO. (OLD)			DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	RELEASED
			CHOI 20.06.15 S.W	CHOI 20.06.15 S.W	LIM 20.06.15 S.M	LIM 20.06.15 S.M	
			DRAWING NO.		PART NO.		
JDC3-633094			KW30-10S-1H (800)				
SCALE 2:1			CODE NO.				
UNITS mm			CL 6669-0011-7-800				
HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.			1/1				