



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ




訂正事項				訂正事項			
△数	DISCRIPTION	OF REVISIONS	年 月 日	△数	DISCRIPTION	OF REVISIONS	年 月 日
COUNT			DATE	COUNT			DATE

推奨PCBレイアウト(TOP-View)



結合状態



NOTE

- 1. 平坦度 0.1mm MAX
- 2. 1リール : 800個 コネクタ

- 3. UL(ファイルNo.E132750)認定品.
- C-UL(ファイルNo.E132750)認定品.



3	COPPER ALLOY	CONTACT AREA : GOLD 0.2µm MIN. SMT LEAD : GOLD 0.05µm MIN. UNDER PLATING : NICKEL 1µm MIN.	6	CONNECTOR	KW30-10S-1V
2	PHOSPHOR BRONZE	Sn PLATED	5	PET	COVER TAPE
1	LCP	UL94-V0, BLACK	4	PS	EMBOSS CARRIER TAPE
NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS
CODE NO. (OLD)			DRAWN	DESIGNED	CHECKED
			CHOI 20.06.15 S.W	CHOI 20.06.15 S.W	LIM 20.06.15 S.M
DRAWING NO.			PART NO.		
JDC3-633100			KW30-10S-1V (800)		
CODE NO			CL 6669-0025-1-800		
1/1					