









細線同軸ケーブル AWG#36~AWG#46
ディスクリットケーブル AWG#34~AWG#40




嵌合図 (20 : 1)




- 注1. SMTリード平坦度は、0.1mmMAXとなります。
- 2> 図示したセンターラインはコネクタ寸法2.75±0.2のセンターを示します。
エンボスポケットのセンターラインと一致します。
- 3> 図示したセンターラインは、推奨ランド寸法2.57のセンターを示します。
推奨パターン寸法および推奨メタルマスク寸法の基準線になります。
このセンターラインはコネクタ寸法2.37±0.2のセンターと一致します。
- 4> 図示したエリアは、GNDエリアもしくはレジストエリアを示します。
- 5> 部品搭載禁止エリアを示します。このエリアに部品が搭載されているとプラグのラッチと
搭載部品とが干渉し、コネクタのロックが出来なくなりますのでご注意願います。
6. 1RL 8,000個巻きとなります。
7. ()内寸法は参考値となります。
- 8> 梱包はJIS C 0806に基づいております。(自動実装用部品パッケージング)

				6	PS	黒
				5	ポリエステル	透明
2	LCP	UL94V-0. BLACK		4	PS	透明
1	りん青銅	接触部 : 金めっき 0.1μmMIN リード部:金めっき 0.05μmMIN 下 地 : ニッケルめっき 1μmMIN		3	SUS	接触部 : 金めっき 0.05μmMIN リード部:金めっき 0.05μmMIN 下 地 : ニッケルめっき 0.2μmMIN
部番		材 質		処 理 , 備 考		


UNITS mm		SCALE 5 : 1	訂 正 記 事		設 計	検 図	年月日
			 2	DIS-H-007797	AH.MIYAZAKI	TS. SAKATA	
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			承 認 : TS. SAKATA	12. 11. 09	図番: ADC3-340818-01		
			検 図 : HS. OZAWA	12. 11. 08	製品名: DF81-30S-0. 4H(51)		
			設 計 : TP. MATSUMOTO	12. 11. 06	製品コード: CL662-8104-5-51		
			製 図 : TP. MATSUMOTO	12. 11. 06			
						 1 / 2	

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


梱包状態図(2:1)



テーピング仕様(FREE)




リール形状及び寸法(FREE)



製品ラベル詳細


生産月日	年 月 日
図番	CL662-8104-5-51
品名	DF81-30S-0.4H(51)
納入数量	8000個
納入者	ヒロセ電機株式会社

△推奨ランドパターン図



△推奨メタルマスク寸法図

推奨メタルマスク厚: 0.10mm



HRS

図番:	ADC3-340818-01
製品名:	DF81-30S-0.4H(51)
製品コード	CL662-8104-5-51