








注 1. リード平坦度は、金具を含めてMAX 0.1mm。
2. () 内の寸法は参考寸法です。
③ 3. DF59-3P-2C, DF59-3P-2SP と嵌合させる場合のみ適用。
4. 製品の取り扱いについては作業手順書(ATAD-H0496)をご参照下さい。
△ 5. UL(ファイルNo. E52653)認定品。
C-UL(ファイルNo. E52653)認定品。



CRAUS				6	PS	リール, BLACK	
				5	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR	
2	リン青銅	接触部: 金めっき 0.2μm MIN リード部: 錫めっき 1μm MIN 下地: ニッケルめっき 0.5μm MIN		4	PS	エンボステープ, CLEAR	
1	LCP	UL94V-0,BEIGE		3	黄銅	表面: 錫めっき 1μm MIN 下地: ニッケルめっき 0.5μm MIN	
部番	材 質	処 理 , 備 考		部番	材 質	処 理 , 備 考	

UNITS mm		SCALE 5 : 1		△の数 5	訂 正 記 事 DIS-H-006828	設 計 MI. SAKIMURA	検 図 HK. UMEHARA	年月日 12. 04. 20
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				承 認 : KI. AKIYAMA 10. 11. 05 検 図 : OM. MIYAMOTO 10. 11. 05 設 計 : KT. ISHII 10. 11. 05 製 図 : KT. ISHII 10. 11. 05	図番: ADC3-330589-01 製品名: DF59-3S-2V(51) 製品コード: CL667-0002-3-51			

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



HRS	図番:	ADC3-330589-01	
	製品名:	DF59-3S-2V(51)	
	製品コード	CL667-0002-3-51	△2/2