Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



推奨パターン



推奨メタルマスク：厚み120μm，開口率80%





B-B(20:1)



嵌合断面図(20:1)



HRS DRAWING FOR REFERENCE

注）
1．平坦度は0.1以内です。
2 ▨ 上は、異なる信号のパターンは禁止です。
3 図示近辺にHRSマーク及びCAV NO.の表示があります。
4 ゲート位置は図示近辺に設定しています。
また、ゲートを設ける為、壁の一部を切り欠く場合があります。

部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
2	りん青銅	接触部:金めっき 0.05μm MIN	6	PS	CLEAR,補強カラー △1
		リード部:金めっき 0.05μm MIN	5	PS	BLACK
		下地:ニッケル 1μm MIN	4	ポリエステル	CLEAR,カバーテープ
1	LCP	BLACK,UL94-0	3	PS	CLEAR,エンボスキャリアテープ

UNITS	SCALE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
mm	10：1	△1 4	DIS-H-007589	NT. SEKI	TS. MIYAZAKI	13. 01. 25

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

承認	KH. IKEDA	09. 01. 20
検図	TS. MIYAZAKI	09. 01. 20
設計	TK. SUZUKI	09. 01. 20
製図	TK. SUZUKI	09. 01. 20

図番：ADC3-319007-01
製品名：DF40HC(4.0)-40DS-0.4V(70)
製品コード：CL684-4111-6-70
△1 1/2

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

SCALE (5:1)



D-D(5:1)



リール形状及び寸法



製品ラベル詳細

製造年月日	** ** **
製品コード	CL684-4111-6-70
製品名	DF40HC(4.0)-40DS-0.4V(70)
数量	1000
納入者	ヒロセ電機(株)



引き出し方向



1 E-E(FREE)



注) 5. 1リール1000個巻きです。
6. ( )内の寸法は参考寸法です。
7 JIS C 0806(ICE 60286-3)に基づいています。(自動実装用部品のパッケージング)
8 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き
外周終端部はテープ止めします。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

HRS	図番:	ADC3-319007-01
	製品名:	DF40HC(4.0)-40DS-0.4V(70)
	製品コード	CL684-4111-6-70 1 2/2