

	△の数	訂正記事	担当	検図	年	月	日		△の数	訂正記事	担当	検図	年	月	日
△					.	.	.	△					.	.	.
△					.	.	.	△					.	.	.
適用規格															
定格	電源	相	AC・DC	V	Hz	適合コネクタ		GT5-2022/F4-5PCF(CL755-0035-0)							
	消費電力	W													
	空気源	MPa													
	消費空気量	L/min													
	使用温度範囲	℃ ~ ℃				適合電線									
	重量	約 5 kg													
	適合設備	CM-105 (CL901-0005-4)													
性能															
	項目		試験方法				規格				QT	AT			
構造	外觀、構造及び仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。				○	○			
	表示		目視にて確認する。								○	○			
備考															
						製図	担当	検図	承認	出国					
試験規格の記載の無い試験方法は を適用している。															
注 (') QT: 確認試験 AT: 製品試験 ○: 適用項目															
ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				製品規格表				製品名 AP105-GT5-2022/F4-5P-ID							
旧CL CL - - -				図番 SLC4-075438				製品コード CL901-5054-7-				1			