

TO
PE

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	△の数		訂正記事		担当	検図	年月日
△							△						
△							△						
適用規格													
定格	電源	相 AC・DC V Hz				重量	5.0Kg						
	消費電力					適合コネクタ	3840-1M-18P						
	空気源						(CL238-2001-3)						
	消費空気量					適合電線	φ5.9ケーブル(昭和電線デバイステクノロジ-株) IRV-28-18PS						
	使用温度範囲	℃ ~ ℃				適合設備	ハンドプレス OS-7						
性能													
項目		試験方法				規格				QT	AT		
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。				○	○		
	表示	目視にて確認する。								○	○		
備考													
試験規格の記載のない試験方法は を適用している。						製図	担当	検図	承認	出図			
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目													
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.						製品規格表				製品名 3840-1M/CK-MP			
旧CL		図番 SLC4-275916		製品コード CL902-2146-3								1/1	

