

HRS的最新USB解决方案。



Wide Variation



Click Feeling



USB 3.2



特点

- 1 符合USB Type-C标准
- 2 无正反方向的插头，可双面插入（双面构造）
- 3 支持10Gbps 高速传输（符合USB 3.2 Gen2标准）
- 4 支持5A, 20V, 100W
- 5 实现清晰的锁扣感（HRS产品）
- 6 选型丰富
- 7 取得TID号

产品选型

品名	1	2	3	4	5	6	7	8	9
规格 + 安装类型	CX90B1(A)-24P DIP0.6/1.2mm, 卧式, 板上	CX80B1-24P 垂直, 板上	CX70M-24P1/P2 复合 (SMT+DIP), 卧式, SMT	CX90MWD2(G)-24P 防水 (IPX8), 卧式, SMT, 密封圈 (可选)	CX90MWP1-24P 支持6A, 防水(IPX4), 螺丝型, 卧式, SMT	CX90M-16P 支持6A, 卧式, SMT	CX90B-16P 卧式, 板上	CX60-24S-unit + SLDA 插头+屏蔽	CX60-24S-1000-C 插头线束产品
传输速度	10Gbps	10Gbps	5Gbps	5Gbps	5Gbps	480Mbps	480Mbps	10Gbps	10Gbps
示意图									

CX90B1-24P ...外壳 DIP长 0.6mm
CX90B1A-24P ...外壳 DIP长 1.2mm

CX70M-24P1 ...纵深 8.35mm
CX70M-24P2 ...纵深 7.95mm

CX90MWD2-24P ...无密封圈
CX90MWD2G-24P ...有密封圈