

## HRS的最新USB解决方案。



Wide Variation



Click Feeling



USB 3.2



### 特点

- 1 符合USB Type-C标准
- 2 无正反方向的插头，可双面插入（双面构造）
- 3 支持10Gbps 高速传输（符合USB 3.2 Gen2标准）
- 4 支持5A, 20V, 100W
- 5 实现清晰的锁扣感（HRS产品）
- 6 选型丰富
- 7 取得TID号

### 产品选型

品名	1	2	3	4	5	6	7	8	9
规格 + 实装类型	CX90B1(A)-24P	CX80B1-24P	CX70M-24P1/P2	CX90MWD2(G)-24P	CX90MWP1-24P	CX90M-16P	CX90B-16P	CX60-24S-unit + SLDA	CX60-24S-1000-C
传输速度	10Gbps	10Gbps	5Gbps	5Gbps	5Gbps	480Mbps	480Mbps	10Gbps	10Gbps
示意图									

CX90B1-24P ...外壳 DIP长 0.6mm  
CX90B1A-24P ...外壳 DIP长 1.2mm

CX70M-24P1 ...纵深 8.35mm  
CX70M-24P2 ...纵深 7.95mm

CX90MWD2-24P ...无密封圈  
CX90MWD2G-24P ...有密封圈