



Parallel



Low Profile



Floating




特長


- 1 LED照明に最適なスリム&低背の1芯コネクタ
- 2 十分な有効嵌合長：1.3mm
- 3 フローティング構造
- 4 明確なクリック感による確実な嵌合が可能
- 5 大電流対応: 3A

寸法


ソケット (KP21A-1S)



プラグ (KP21A-1P)




嵌合状態



フローティング構造 (XYZ軸方向)

接触信頼性を確保する位置ずれ吸収構造



X軸	±0.3 mm
Y軸	±0.2 mm
Z軸	±0.5 mm

仕様

接触抵抗	20mΩ 以下
定格電流	3A
定格電圧	AC 125V
使用温度範囲	-55℃ ~ +85℃
挿抜回数	10回

RoHS、ハロゲンフリー* 対応品

*ハロゲンフリー対応品です。
 (Br含有率：900ppm以下、Cl含有率：900ppm以下、
 Br+Cl総含有率：1500ppm以下)