




- 注 ① 適合圧着端子名
端子No. 1～11 : RP13A-SC-222/CL113-0151-0
(適合電線AWG#24～#28ただし被覆外径φ1.4以下)
端子No. 12～13 : RP13A-SC-212/CL113-0150-8
(適合電線AWG#18～#22ただし被覆外径φ1.9以下)
- ② 適合ケーブル圧着工具 : RP13A-TC-02/CL150-0071-3
③ 適合圧着端子引き抜き工具 : RP13A-SC-TP/CL150-0022-8
④ 部番⑥の推奨締付トルク 0.15～0.2N・m
尚、緩み防止として、部番⑥のねじ部にヘンケル
ジャパン(株)製、ロックタイト243または相当品の
塗布をお願いします。
- ⑤ 本品は、組み込まずバラ納入とします。
⑥ ケーブルの構造により、クランプ力、回転力等が
異なりますので、事前に確認の上使用願います。

4	黄銅			7	軟質塩化ビニル樹脂	(クロ)		
3	ポリカーボネート樹脂	(クロ) UL94V-0		6	黄銅	クロクロメート処理(3価クロム) JIS B 1111 M2×0.4×4 十字穴付き丸皿小ねじ		
2	ポリカーボネート樹脂	(クロ) UL94V-0		5	鋼	ニッケルめっき		
1	ポリカーボネート樹脂	(クロ) UL94V-0						
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		
UNITS mm		SCALE 2 : 1		COUNT 6	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-C-00009776	DESIGNED TY. SUZUKI	CHECKED HY. KOBAYASHI	DATE 20220204
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				APPROVED : MO. SATOH	20061221	DRAWING NO. ADC4-010191-71		
				CHECKED : EJ. KUNII	20061220	PART NO. RP13A-12PE-13SC(71)		
				DESIGNED : TP. KOMATSU	20061219	CODE NO. CL0113-0201-7-71		
				DRAWN : MK. SATO	20061219	1		