

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△	2	RE-P-0627	村上	米村	98.12.25	△					
△						△					
適用規格											
定格	電源	一相一AC・DC 一V 一Hz				適合コネクタ	△ RP34L-SC/-2/2				
	消費電力	— W									
	空気源	— MPa									
	消費空気量	— L/min									
	使用温度範囲	— ℃ ~ — ℃				適合電線	AWG 18, 20, 22				
	重量	約 0.5 kg									
	適合設備										
性能											
	項目	試験方法				規格		QT	AT		
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。		○	○		
	表示	目視にて確認する。						○	○		
備考						製図	担当	検図	承認	出図	
試験規格の記載の無い試験方法は を適用している。											
注 (') QT: 確認試験 AT: 製品試験 ○: 適用項目											
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.						製品規格表					
						製品名 △ HT/02/RP34L-SC/-2/2					
旧CL CL - - -			図番 SLC4-085272			製品コード CL 150-0210-8-			1 1		