

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△							△				
△							△				
適用規格											
定 格	使用温度範囲		— °C ~ — °C			保存温度範囲		— °C ~ — °C			
	電 圧		AC — V, DC — V			使用湿度範囲		— % ~ — %			
	電 流		— A			適合ケーブル		—			
性 能											
	項 目	試 験 方 法				規 格		QT	AT		
構造	外観，構造及び仕 上げ	目視，寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。		○	○		
	表示	目視にて確認する。						○	○		
環境的 性能	塩水噴霧	濃度 5%の塩水，48時間放置する。				はなはだしい腐食がないこと。		○	—		
備考						製 図	設 計	検 図	承 認	出 図	
											
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。											
注 QT:確認試験 AT:製品検査 O:適用項目											
		ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				製品規格表		製品名 1 6 2 4 - S G 3 (5 0)			
旧CL CL		図番 S L C 4 - 0 0 7 9 7 6 - 0 3				製品コード C L 2 1 6 - 0 4 4 6 - 1 - 5 0				1 1	