





Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



2 10/100 Mbit/s、1/10 Gbit/s イーサネット 端子配列

端子No.	信号	
	10/100 Mbit/s	1/10 Gbit/s
1	TX+	BI_DA+
2	TX-	BI_DA-
3	N.C	N.C
4	N.C	BI_DC+
5	N.C	BI_DC-
6	RX+	BI_DB+
7	RX-	BI_DB-
8	N.C	N.C
9	N.C	BI_DD+
10	N.C	BI_DD-

注 1. 本品のケーブル推奨条件を以下に示します。


△ 適合確認済みケーブルは、弊社HPに適合ケーブル一覧として掲載しております。

△ 推奨条件外のケーブルをご使用の際は、弊社営業担当へご相談下さい。


結線方法及び組立方法は、技術指定書ATAD-E3164をご参照ください。

△ ケーブル推奨条件

項目	△ 推奨条件
導体サイズ	AWG # 28-22
絶縁体外径	最大 φ 1.55 mm
編組シールド	錫めっき
シース外径	φ 6.3 -7.2 mm



2 本品は 10/100 Mbit/s、1/10 Gbit/s イーサネット通信向けコネクタであり Aキー形状となります。エンコーダ等、その他の接続にご使用する場合は Bキー形状をご使用下さい。



3 本品はプラグユニット以外はバラ梱包での納入となります。
また、シールドシェルは、根元部を曲げた状態での納入となります。

3	ステンレス鋼			7	ポリカーボネート樹脂	ダークグレー、UL94V-0
2	ポリアミド樹脂	クロ、UL94V-0		6	ステンレス鋼	ニッケルめっき 0.2 μm min
1	銅合金	接触部：パラジウムニッケルめっき 0.75 μm min + 金めっき 0.05 μm min 結線部：金めっき 0.03 μm min 下地：ニッケルめっき 2 μm min		5	ステンレス鋼	ニッケルめっき 1μm min
				4	ポリアミド樹脂	クロ、UL94V-0
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS

UNITS mm		SCALE 2 : 1		COUNT 6	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-E-00006884	DESIGNED MT. YASUDA	CHECKED KI. KAGOTANI	DATE 20210929
-------------	--	----------------	--	------------	--	------------------------	-------------------------	------------------

	HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED	: RI. TAKAYASU	20170411	DRAWING NO.	ADC-129431-01-00		
		CHECKED	: KI. NAGANUMA	20170411	PART NO.	IX40G-A-10S-CV<7.0><01>		
		DESIGNED	: TS. SAKAIZAWA	20170411	CODE NO.	CL0251-0022-0-01		
		DRAWN	: TS. SAKAIZAWA	20170411				

Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

3 シールドシェル 納入形態

根元部

3 製品構成

7 カバーケース

プラグユニット

シールドシェル

6

5 シールドケース

7 カバーケース

プラグユニット

端子No. 10

端子No. 6

1

2

4

端子No. 10

端子No. 6

端子No. 1

端子No. 5

端子No. 1

端子No. 5

嵌合状態図

筐体パネル

IX40G-A-10S-CV(7.0)

IX61G-A-10P

基板

(2)

(0.55)

(9.75)

(23.45)

HRS

DRAWING NO.	ADC-129431-01-00
PART NO.	IX40G-A-10S-CV(7.0)(01)
CODE NO.	CL0251-0022-0-01

5/2/2