



Apr. 1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

7>◆推奨基板パターン図




◆推奨メタルマスク開口部図

メタルマスク厚 : 100 μ m



6>鉛フリークリームはんだの温度プロファイル（推奨）



リフロー方式 : N₂ リフロー

リフロー回数 : 2回以下

1)本加熱

220°C以上 60秒以下 (ピーク温度250°C)

2)予備加熱


150~180°C 90~120秒

- 6> 温度はコネクタリード部近辺の基板表面温度を表します。
この温度プロファイルは上記適用条件のものです。
クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、その他実装
部材等の条件により異なる場合がありますので、実装状態
を十分ご確認の上ご使用願います。
- 7> 上記の推奨条件と、異なる設定を行なう場合は、弊社にご連絡を下さい。


	DRAWING NO.	JDC3-631958	PART NO.	BM23PF0.8-14DP-0.35V(895)
	SCALE	10:1	CODE NO	CL 6644-0037-4-895
	UNITS	mm		2/3

Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


エンボスキャリアテープ (5:1)




B-B (5:1)




10 テーピング (Free)




C-C (5:1)




D (10:1)



リール形状および寸法 (Free)



E-E (FREE)



製品ラベル詳細

SUPPLIER	QUANTITY	PART NO.	CODE NO.	DATE OF MANUFACTURED
生産月日	年	月	日	
図番	** ** *			
品名	BM23PF0.8-14DP-0.35V(895)			
納入数量	1,000個			
納入者	HIROSE KOREA			

- 8 . 1リール1,000個巻きです。
9 . () 内寸法は参考寸法です。
10 . エンボス梱包仕様は JIS C 0806 (IEC60286-3) に準拠しております。
11 . エンボスリールの外周(終端側)にエンボスキャリアテープ・カバーテープの補強を目的としたポリスチレン材の補強カラーを巻きつけております。

DRAWING NO.	JDC3-631958	PART NO.	BM23PF0.8-14DP-0.35V(895)
SCALE	10:1	CODE NO	CL 6644-0037-4-895
UNITS	mm		
HRS HIROSE KOREA CO., LTD.			3/3