




△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検図 BY CHKD	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検図 BY CHKD	年月日 DATE
△ 5	RE-H-03073						
△		山本	99.5.7	△			
△				△			
△				△			


製品コード	製品名	A	B	C	D	E	F	G
CL536-0401-2-51	DF13C- 2P-1,25V(51)	13.5	7.6	7.5		16	16.4	22.4
CL536-0402-5-51	DF13C- 3P-1,25V(51)	13.5	8.85	7.5		16	16.4	22.4
CL536-0403-8-51	DF13C- 4P-1,25V(51)	21.5	10.1	11.5		24	24.4	30.4
CL536-0404-0-51	DF13C- 5P-1,25V(51)	21.5	11.35	11.5		24	24.4	30.4
CL536-0405-3-51	DF13C- 6P-1,25V(51)	21.5	12.6	11.5		24	24.4	30.4
CL536-0406-6-51	DF13C- 7P-1,25V(51)	21.5	13.85	11.5		24	24.4	30.4
CL536-0407-9-51	DF13C- 8P-1,25V(51)	21.5	15.1	11.5		24	24.4	30.4
CL536-0408-1-51	DF13C- 9P-1,25V(51)	21.5	16.35	11.5		24	24.4	30.4
CL536-0409-4-51	DF13C-10P-1,25V(51)	21.5	17.6	11.5		24	24.4	30.4
CL536-0410-3-51	DF13C-11P-1,25V(51)	26	18.85	14.2	28.4	32	32.4	38.4
CL536-0411-6-51	DF13C-12P-1,25V(51)	26	20.1	14.2	28.4	32	32.4	38.4
CL536-0413-1-51	DF13C-14P-1,25V(51)	26	22.6	14.2	28.4	32	32.4	38.4
CL536-0414-4-51	DF13C-15P-1,25V(51)	37	23.85	20.2	40.4	44	44.4	50.4



- 注 1 1 リール 1000 個梱包。
- 2 引出し始め30BOXと終わり20BOXに空部を設ける。
- ③ L部キヤリアは、32, 44mm幅テープに設ける。
- ④ 2芯, 3芯のみ図の様な形状のこと。
- ⑤ 44mm幅テープ以上は 2 ± 0.15 のこと。
- ⑥ ボケット部の形状を下図の通り変更する。



生産月日	年 月 日
図番	
品名	DF13C-P-1.25V (51)
納入数量	1000kø
納入者	ヒロセ電機 (株)



2	ポリエステル	カバチーフ, CLEAR	処 理, 備 考	材 質	製 図 DRAWN	担 当 DESIGNED	検 査 CHECKED	図 承 認 APPROVED	出 図 RELEASED	考 考
1	PS△	エンボスターフ, CLEAR								
部番	材 質	処 理, 備 考	部番	材 質	製 図 DRAWN	担 当 DESIGNED	検 査 CHECKED	図 承 認 APPROVED	出 図 RELEASED	考 考
備考	REMARKS									
旧製品コード CODE NO. (OLD)	図番 DRAWING NO.	製品名 PART NO.								
	尺 度 SCALE FR: EE 単位 UNITS mm	DF13C-*P-1.25V (51)								
		製品コード CODE NO.								
		CL-表による-								