






May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器に使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

訂正記事		担当	検図	年月日	訂正記事		担当	検図	年月日
△の数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	DATE	△の数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	DATE
△					△				
△					△				
△					△				



CL・NO.	製品名	A	B	C
541-0225-7-01	DF1B- 2P-2.5DSA(01)	2.5	6.9	7.5
541-0226-0-01	DF1B- 3P-2.5DSA(01)	5.0	9.4	10.0
541-0227-2-01	DF1B- 4P-2.5DSA(01)	7.5	11.9	12.5
541-0228-5-01	DF1B- 5P-2.5DSA(01)	10.0	14.4	15.0
541-0229-8-01	DF1B- 6P-2.5DSA(01)	12.5	16.9	17.5
541-0230-7-01	DF1B- 7P-2.5DSA(01)	15.0	19.4	20.0
541-0231-0-01	DF1B- 8P-2.5DSA(01)	17.5	21.9	22.5
541-0232-2-01	DF1B- 9P-2.5DSA(01)	20.0	24.4	25.0
541-0233-5-01	DF1B-10P-2.5DSA(01)	22.5	26.9	27.5
541-0234-8-01	DF1B-11P-2.5DSA(01)	25.0	29.4	30.0
541-0235-0-01	DF1B-12P-2.5DSA(01)	27.5	31.9	32.5
541-0236-3-01	DF1B-13P-2.5DSA(01)	30.0	34.4	35.0
541-0237-6-01	DF1B-14P-2.5DSA(01)	32.5	36.9	37.5
541-0238-9-01	DF1B-15P-2.5DSA(01)	35.0	39.4	40.0
541-0239-1-01	DF1B-16P-2.5DSA(01)	37.5	41.9	42.5
541-0240-0-01	DF1B-18P-2.5DSA(01)	42.5	46.9	47.5
541-0241-3-01	DF1B-20P-2.5DSA(01)	47.5	51.9	52.5

- (注1) 奇数極は、右へ1.25移動する
(注2) HRSマーク表示
(注3) 2極はセンターに1つ、3極は両端をつなげる。
4～6極は両端2つ、7極以上は図の様に3つの誤挿入防止凹部とする。
(注4) ソケットは、DF1B-*S-2.5Rとする。

TO

1	ポリアミド樹脂	ナチュラル(白色)	UL94V-0	2	黄銅	金めっき 0.2μ
部番	材質	処理、備考	部番	材質	処理、備考	
一般公差 GENERAL DIMENSION TOLERANCE		旧製品コード CODE NO. (OLD) CL		製図 DRAWN		
寸法区分 OVER TO TOLERANCE		図名 DRAWING NAME		担当 DESIGNED		
6 ±0.3		図番 DRAWING NO. ADC3-71495		検図 CHECKED		
6 18 ±0.5				承認 APPROVED		
18 50 ±0.7				出図 RELEASED		
50 125 ±1						
125 250 ±1.3						
250 500 ±2		尺度 SCALE 2:1		製品名 PART NO. DF1B-*P-2.5DSA(01)		
角度 ANGULAR ±1°		単位 UNITS mm		製品コード CODE NO. CL541-0225-7-01		