





Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器に使用の場合は、弊社までお問い合わせ下さい。

形別	配布先




注1) 誤挿入防止凹部は4極のみ中央に1つとする。

△の数		訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△	1	パネル取付付法変更	後藤	小間	93.12.24	△				
△						△				
△						△				

カラー品 仕様番号

色	製品コード	製品名
青	CL541-0000-O-16	末尾に (16)
灰	CL541-0000-O-17	末尾に (17)
赤	CL541-0000-O-18	末尾に (18)

＜パネル取付寸法＞



注) DF1B中継ソケットをパネルに取付ける場合、
取付け穴のa寸法がパネル板厚により異なりますので
ご注意ください。また、取付け穴にはバリ等の無い様
加工して下さい。

				パネル取付寸法				
				△パネル板厚（mm）				
				0.5～0.8	0.9～1.2	1.3～1.6	1.7～2.0	
製品コード	製品名	A	B	a	a	a	a	b
CL541-0719-7	DF1BA- 4DEP-2.5RC	2.5	8.6	12.8	13.0	13.6	14.1	8.8
0720-6	6	5.0	11.1	15.3	15.5	16.1	16.6	11.3
0721-9	8	7.5	13.6	17.8	18.0	18.6	19.1	13.8
0722-1	10	10.0	16.1	20.3	20.5	21.1	21.6	16.3
0723-4	12	12.5	18.6	22.8	23.0	23.6	24.1	18.8
0724-7	14	15.0	21.1	25.3	25.5	26.1	26.6	21.3
0725-0	16	17.5	23.6	27.8	28.0	28.6	29.1	23.8
0726-2	18	20.0	26.1	30.3	30.5	31.1	31.6	26.3
0727-5	20	22.5	28.6	32.8	33.0	33.6	34.1	28.8
0728-8	22	25.0	31.1	35.3	35.5	36.1	36.6	31.3
0729-0	24	27.5	33.6	37.8	38.0	38.6	39.1	33.8
0730-0	26	30.0	36.1	40.3	40.5	41.1	41.6	36.3
0731-2	28	32.5	38.6	42.8	43.0	43.6	44.1	38.8
0732-5	30	35.0	41.1	45.3	45.5	46.1	46.6	41.3
0734-0	34	40.0	46.1	50.3	50.5	51.1	51.6	46.3

1				ポリアミド樹脂				ナチュラル(白色)				UL94V-0			
部番	材質	処理	備考	部番	材質	処理	備考	部番	材質	処理	備考	部番	材質	処理	備考
寸法区分				公差				製造				検査			
				6以下				INC				INC			
				6をこえ 18以下				INC				INC			
				18をこえ 50以下				INC				INC			
				50をこえ 125以下				INC				INC			
125をこえ 250以下				±1				小間				山本			
角 度				±1°				製品名				DF1BA-4DEP-2.5RC			
旧CL	CL	-	-	図名	ADC3-160043-				尺 度	単位	製品	コード	CL 541-0719-7		
旧図	DC3-	-	-	図番	ADC3-160043-				2	mm	コード	CL 541-0734-0			