

1	2	3	4	5	6	7	8
端子 No.2		端子 No.1					
32 ±0.5		28 ±0.3					
P=2 ±0.15		2 ±0.15					
5 ±0.3		6.2 ±0.3					
極性マーク		0.6 ±0.05 -0.10					
1		2					
0.2 ±0.05 (0.35)		0.2 ±0.05 (0.35)					
注1 推奨基板穴径 $\phi 0.8^{+0.1}_{-0}$ mm		注2 キンク加工有効穴径 $\phi 0.8^{+0.05}_{-0}$ mm					
HRS DRAWING FOR REFERENCE							
CAV No.							
TO							
A		B		C		D	
E		F					

1	ポリアミド樹脂	UL94V-0, 黒色	2	りん青銅	すずめっき 2μm min
部番	材 質	処 理, 備 考	部番	材 質	処 理, 備 考
備 考 REMARKS					
旧製品コード CODE NO.(OLD) CL	図 号 DRAWING NO. ADC3-080257-01	製品名 PART NO. DF11-30DS-2DSA(05)	製 図 DRAWN 04.5.11 松本	設 計 DESIGNED 04.5.16 梅原	検 査 CHECKED 04.5.20 NC
尺 寸 SCALE 5 : 1	単位 UNITS mm	製品コード CODE NO. CL543-0565-8-05	承認 APPROVED 04.5.20 NC		
HRS HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.		製品コード CODE NO. CL543-0565-8-05			