


本製品を専載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

Δの数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検出 BY CHKD	年月日 DATE	Δの数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検出 BY CHKD	年月日 DATE
7	RE-H-1132	五中	24.7.9				
△							
△							
△							

芯数	CLコード	製品名	
		A	B
△4	CL543-0751-2	DF11E-4DP-2DSA	6
△6	CL543-0752-5	DF11E-6DP-2DSA	8
△8	CL543-0753-8	DF11E-8DP-2DSA	10
△10	CL543-0754-0	DF11E-10DP-2DSA	12
△12	CL543-0755-3	DF11E-12DP-2DSA	14
△14	CL543-0756-6	DF11E-14DP-2DSA	16
△16	CL543-0757-9	DF11E-16DP-2DSA	18
△18	CL543-0758-1	DF11E-18DP-2DSA	20
△20	CL543-0759-4	DF11E-20DP-2DSA	22
△22	CL543-0760-3	DF11E-22DP-2DSA	24
△24	CL543-0761-6	DF11E-24DP-2DSA	26
△26	CL543-0762-9	DF11E-26DP-2DSA	28
△28	CL543-0763-1	DF11E-28DP-2DSA	30
△30	CL543-0764-4	DF11E-30DP-2DSA	32
△32	CL543-0765-7	DF11E-32DP-2DSA	34

カラー品仕様番号

色	HRS No.	製品名
白	CL543-0000-0-10	末尾に(10)
青	CL543-0000-0-16	末尾に(16)
灰	CL543-0000-0-17	末尾に(17)
赤	CL543-0000-0-18	末尾に(18)



注1. 基板穴あけ寸法 φ0.8<sup>+0.1</sup> 0

1	ポリアミド樹脂	ブラック	UL94V-0	2	黄銅	ニッケル下地	スズめっき
部番		材		質		考	
一般公差		旧製品コード		CODE NO.		(OLD)	
GENERAL DIMENSION TOLERANCE		DRAWN		DESIGNED		CHECKED	
寸法区分		公差		製品名		PART NO.	
OVER	TO	TOLERANCE	公差	DF11E-漆DP-2DSA			
6	18	±0.3	±0.5				
18	50	±0.7	±1				
50	125	±1	±1.3				
125	250	±1.3	±2				
250	500	±2					
角度		ANGULAR		±1°			
単位		UNITS		mm			
5:1							
R図		DRAWING NO.		ADC3-160085			
製品名		PART NO.		DF11E-漆DP-2DSA			
製品コード		CODE NO.		CL543-表参照			
1						1	

TO