


推奨パターン (2:1)



推奨メタルマスク
厚さ: 0.15~0.2mm
開口率: 100%

- 注 ① : の範囲にパターン及びバイヤホールがある場合、コネクタの端子とショートする可能性があります。
2 : リード平坦度は、金具を含めて 0.1mm 以内とする。

2	黄銅	表面:すずめっき 1μm min 下地:ニッケルめっき 0.5μm min	6	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR	
1	ポリアミド樹脂	BEIGE, UL94V-0	5	A-PET	エンボステープ, CLEAR	
部番	材質	処理, 備考	4	ポリアミド樹脂	吸着キャップ, BLACK	
			3	黄銅	表面:すずめっき 1μm min	
UNITS		SCALE	訂正記事	設計	検図	年月日
mm		5:1				
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認: TS. SAKATA 10.02.19	図番:	ADC3-302581-01		
		検図: TS. KUMAZAWA 10.02.19	製品名:	DF11CZ-26DP-2V(27)		
		設計: TH. YOSHIZAWA 10.02.19	製品コード:	CL543-2058-0-27		
		製図: YK. NAKATSU 10.02.18				1/2

