






Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.



ハネル厚	A
0.5~0.8	21.6
0.9~1.3	22.1
1.4~1.8	22.5
1.9~2.3	22.9



- 注 ① パネル引っ掛け部には、ダレRが付かない面を使用してください。
 ② 適合パネル厚は0.5mm～2.3mmとなります。
 ③ 推奨以外のパネル形状をご希望の際は、弊社営業担当へご相談ください。
 4. 1パック100個梱包となります。
 ① 5. UL(ファイルNo. E52653)、
 C-UL(ファイルNo. E52653)認定品



				1	PBT		UL94V-0, BLACK		
NO.	MATERIAL		FINISH . REMARKS		NO.	MATERIAL		FINISH . REMARKS	
UNITS mm		SCALE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED		CHECKED	DATE
		4 : 1	 1	DIS-H-00004531		TS.MIYAKI		HS.OKAWA	20181220
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HS. OKAWA		20160601		DRAWING NO. ADC-366286-00-00			
		CHECKED : YN. TAKASHITA		20160601		PART NO. DF51-12DEP-2C			
		DESIGNED : TT. OHSAKO		20160601		CODE NO. CL543-5075-0-00			
		DRAWN : TT. OHSAKO		20160601		 			