




1	2	3	4	5	6	7	8
△の数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計検 BY CHKD	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計検 BY CHKD	年月日 DATE
△				△			
△				△			
△				△			



CLコード	製品名	A	B
CL547-0083-2-05	MDF6- 4DP-3.5DSA(05)	10.5	3.5
CL547-0084-5-05	MDF6- 6DP-3.5DSA(05)	14.0	7.0
CL547-0085-8-05	MDF6- 8DP-3.5DSA(05)	17.5	10.5
CL547-0086-0-05	MDF6-10DP-3.5DSA(05)	21.0	14.0
CL547-0087-3-05	MDF6-12DP-3.5DSA(05)	24.5	17.5
CL547-0088-6-05	MDF6-14DP-3.5DSA(05)	28.0	21.0
CL547-0089-9-05	MDF6-16DP-3.5DSA(05)	31.5	24.5
CL547-0090-8-05	MDF6-18DP-3.5DSA(05)	35.0	28.0
CL547-0091-0-05	MDF6-20DP-3.5DSA(05)	38.5	31.5

注 1 推奨スルーホール径 $\phi 1.3^{+0.1}_{-0}$

1	2	3	4	5	6	7	8
部番 備考	材質 材	品質 質	処理 理	備考 考	部番 番	材質 質	品質 質
1	ポリアミド	NATURAL (WHITE), UL94V-0	2	黄銅	表面: すず銅めっき 1μm min 下地: ニッケルめっき 0.5μm min	製造 DRAWN	設計 DESIGNED
REMARKS				検査 CHECKED			
旧製品コード CODE NO. (OLD)				承認 APPROVED			
図番 DRAWING NO.				承認 APPROVED			
ADC3-160046-02				承認 APPROVED			
10:1				承認 APPROVED			
単位 UNITS				承認 APPROVED			
mm				承認 APPROVED			
製品名 PART NO.				承認 APPROVED			
MDF6-*DP-3.5DSA (05)				承認 APPROVED			
製品コード CODE NO.				承認 APPROVED			
CL547				承認 APPROVED			