

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△	2	DIS-H-03648 (05979)	大野	23.12.17	△				
△					△				
適用規格									
定格	使用温度範囲	-35℃ ~ +85℃ (注1)			保存温度範囲	-10℃ ~ 60℃			
	電圧	AC 100 V			適合コネクタ	DF19*-20P-1H			
	電流	AWG 36:0.5A△ AWG 40:0.3A			適合電線	AWG36, 40極細同軸線△			
性能									
	項目	試験方法			規格			QT	AT
構造	外観、構造及び仕 上げ	目視、寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。			○	○
	表示	目視にて確認する。						○	○
電気的 性能	耐電圧	AC 300 Vの電圧を1分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。			○	-
備考 (注1) 通電による温度上昇を含む。					製図	設計	検図	承認	出国
					NC	NC	NC	NC	
					'99.04.12	'99.04.12	'99.04.12	'99.04.12	
					田代	田代	小間	片寄	
試験規格の記載のない試験方法は JIS-C-5402を適用している。									
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用									
HRS		ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			製品規格表		製品名 DF19G-20S-1SD-GND		
旧CL		図番			製品コード			1	
CL		SLC4-162937			CL685-0027-6			1	

TO

NC