





May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注
- 1 この寸法はケーブルにアッセンブルした時の寸法です。
 - 2 フェールールは製品に含まれません。別売りのMUフェールールを使用して下さい。
 - 3 アッセンブリの際、部番4(コードカン)を締めこむ前に部番1(RシェルJ)のねじ部に接着剤を塗布してから部番4(コードカン)を締め付トルク：6N・mで締めこんで下さい。
 - 4 アッセンブリの際、部番10(締め付リング)には、部番6(六角穴付き止めねじ)を止められるねじ穴が2箇所ありますが、部番4(コードカン)のねじ部が見える方(両方ねじが見えている場合は任意)の1箇所のみを締め付トルク：25N・cmにて固定して下さい。

6	ステンレス鋼				
5	PBT樹脂	色：黒	11	シリコンゴム	色：黒
4	アルミニウム合金	アルマイト処理(色：黒)	10	亜鉛ダイカスト	黒クロムめっき
3	ピアノ線	亜鉛めっき＋ベーキング処理	9	PA樹脂	色：白
2	ニトリルゴム	色：黒	8	クロロブレンゴム	色：黒
1	亜鉛ダイカスト	黒クロムめっき	7	ステンレス鋼	
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 2 : 1	△の数	訂 正 記 事	設 計
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認：MT. SHIBUTANI	18.03.29	図番：ADC-177477-32-00	
		検 図：MT. SHIBUTANI	18.03.29	製品名：MF10B-WJ6.5CH01-0200(32)	
		設 計：SI. MATSUMOTO	18.03.29	製品コード	
		製 図：SI. MATSUMOTO	18.03.29	CL709-1035-5-32	
					1/1