

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日		△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	
△ 1		DIS-P-0166		中川	林	97.7.15		△							
△								△							
適用規格															
定格		電源	- 相 - AC・DC - V - Hz				適合コネクタ	DF13-2630SCF (CL536-0300-5)							
		消費電力	- W					DF13-2630SCFA (CL536-0298-5)							
		空気源	- MPa												
		消費空気量	- L/min												
		使用温度範囲	- ℃ ~ - ℃				適合電線	被覆外径φ 0.6以下細線ケーブル							
		重量	5 kg												
		適合設備	CM-105 (CL901-0005-4)												
		新明和製全自動圧着機													
性能															
項目		試験方法				規格				QT	AT				
構造	外観、構造及び仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。				○	○			
	表示		目視にて確認する。								○	○			
備考															
						製図	担当	検図	承認	出図					
						生技 96.2.2 村上	生技 96.2.2 村上	生技 96.2.2 米村	生技 96.2.2 相馬						
試験規格の記載の無い試験方法は 適用している。															
注 (') QT: 確認試験 AT: 製品試験 ○: 適用項目															
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.						製品規格表				製品名 △ AP105-DF13-2630S-S					
IBCL CL - - -				図番 SLC4-075422				製品コード CL901-4555-7-				1			

TO