

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	
△	6	DIS-P-00012999	徳田	浅野	23.5.29	△				
△					△					
適用規格										
定 格	電源	相	AC・DC	V	Hz	重量	500g			
	消費電力					適合コネクタ	△1	GT32-2428SCF	△1	CL782-0007-8
	空気源									
	消費空気量									
	使用温度範囲	℃～℃				適合電線	適合電線サイズ		△1	AWG#24～28
							適合被覆外径		△1	φ0.8～1.0
						適合設備	CM105C	△1	CL 901-0001-0	△1
性 能										
構造	項 目	試 験 方 法				規 格		QT	AT	
	外観、構造および仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する				図面と合致していること		○	○	
	表示	目視にて確認する。				図面と合致していること		○	○	
備 考						製図	担当	検図	承認	出図
						生技 13.3.26 工藤	生技 13.3.26 高橋(真)	生技 13.3.27 大泉	生技 13.3.27 米村	
試験規格の記載の無い試験方法はJIS C 5402を適用している。										
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目										
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.				製品規格表			製品名 AP105-GT32-2428S			
旧CL		図番 SLC- 276358			製品コード			1		
					CL 901-5223-2					