




FH Flip-Lock Pioneer HIROSE


特点

- 1 有助于配套的高密度化, 狭间距·低薄·省空间设计
- 0.175mm 间距, 0.65mm 高度
- 3.0mm 实装纵深
- 2 易实装的双侧焊脚构造: 实装间距 0.35mm
- 3 加强金属件与一体化的金属外壳覆盖, 实现小型化与高耐久性的并存
- 4 后翻盖/ Front Axis™
- 对翻盖的开关保持一定的的接点间隙, 确保良好的FPC插入工作效率
- 翻盖关闭状态下可进行交付与实装, 有助于提高实装后的检查与保管时的工作效率



狭间距·低薄·省空间设计


品名: TF20-15S-0.175SHW



双侧焊脚构造:
连接器的两侧, 端子焊脚部位
交叉排列, 确保实装性

实现小型化与高耐久性的并存

加强金属件与一体化的金属外壳覆盖, 加强嵌合口



通过金属外壳(加强金属件), 提高破损强度

规格

额定电流	0.15A
额定电压	30V AC/DC
使用温度范围	-55 to +85°C
接触电阻 ^{*1}	300mΩ 以下
耐电压	90V AC 1分钟
绝缘电阻	50MΩ 以上 (100V DC)
插拔次数	10次

^{*1} 含FPC导体电阻

-芯数: 15芯(量产中), 9芯/10芯/16芯/17芯/20芯(计划中)

- RoHS, 无卤^{*2} 对应品

^{*2} Br含有率: 900ppm以下, Cl含有率: 900ppm以下, Br+Cl总含有率: 1,500ppm以下