



△の数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE
△		..	△		..
△		..	△		..
△		..	△		..

基板取り付け寸法図



注 1. 記入なき公差は±0.1以下に抑えて下さい。



2	りん青銅	接触部：金めっき0.2μm min ダイヤル部：金めっき0.05μm min その他：ニッケルめっき2μm min	6	銅	ニッケルめっき
1	りん青銅	接触部：金めっき0.2μm min ダイヤル部：金めっき0.05μm min その他：ニッケルめっき2μm min	5	銅	ニッケルめっき
部番	材質	処理、備考	部番	材質	処理、備考

備考	REMARKS	製図 DRAWN	設計 DESIGNED	校閲 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
		第12.3 谷口	第12.3 谷口	第12.3 谷口	第12.3 谷口	第12.3 谷口

旧製品コード CODE NO. (OLD)	図番 DRAWING NO.	製品名 PART NO.
	ADC3-020690-02	RDCD-37S(55)
単位 UNITS	2:1	製品コード CODE NO.
mm		CL211-0318-0-55