




注 ① 極細ケーブルの為、結線部に過度に力が加わらない様、
取扱いに注意してください。

② 製品名”L”の箇所はハーネスの長さを示します。
(標準公差は下記の通りとなります。)


長さ L (mm)	標準公差(mm)
$50 \leq L \leq 200$	± 4
$200 < L \leq 500$	± 8
$500 < L \leq 1000$	± 12
$1000 < L$	$\pm 1.5\%$

品 名	ケーブル色
~066N1~	ハイ
~066N2~	クロ
~066N3~	シロ

3. 両端コネクタの径方向の位置関係は、図の位置より $\pm 45^\circ$ 以内の
仕上がりとなります。但し501mm以上は長尺品の為、任意とさせていただきます。


4. 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

【コネクタ寸法図】



【コネクタ使用上のご注意】

- コネクタの抜き差しについて
(1) コネクタの引抜きは、専用引抜き治具：U. FL-LP-N-2
(CL331-0494-5)を用いて垂直に引き抜いて下さい。
◆ケーブルを持った引き抜きは破損になりますので
絶対に行わないで下さい。
(2) コネクタのカン合は、両コネクタの結合軸を合わせ、
垂直に挿入して下さい。
◆斜め挿入はコネクタが変形(破損)するので行わないで下さい。
- ケーブルの取り扱いについて
(1) カン合後、下図荷重値以上の負荷をケーブルに加えないで下さい。
◆コネクタの抜け・変形及びケーブルの抜け・断線の
原因となりますので、ご注意ください。



2	U. FL-LP-066HF	CL331-0558-6-00	3	RF-MF5013	日星電気(株)
1	HRM-200-066PJ2BN(40)	CL323-0788-1-40			
部番	製 品 名	製 品 コード	部番	製 品 名	製 造 業 者 名
UNITS mm		SCALE FREE	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED
APPROVED : KY. SHIMIZU 20200110		DRAWING NO.		CHECKED	
CHECKED : KY. SHIMIZU 20200110		PART NO.		DESIGNED : MK. INOUE 20200110	
DESIGNED : MK. INOUE 20200110		CODE NO.		DRAWN : MK. INOUE 20200110	
DRAWN : MK. INOUE 20200110		HPJ2-UFLHF6-066N*-ALRS		DATE	
FORM HC0011-5-51		2		3	
		4		1/1	