



4	PS	CLEAR エンボスキャリアテープ			
3	銅合金	[2]			
2	銅合金	[2]	6	PS	BLACK プラスチックリール
1	LCP	UL94 V-0, BLACK	5	POLYESTER	CLEAR カバーテープ
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
REMARKS			DRAWN G. H. LEE 22.10.06	DESIGNED G. H. LEE 22.10.06	CHECKED H. W. JO 22.10.06
			APPROVED H. W. JO 22.10.06	RELEASED 22.10.06	
CODE NO. (OLD)		DRAWING NO. JDC3-633199-95	PART NO. BK13C06-16DS/2-0.35V(895)		CL 6665-0042-5-895
	SCALE 10:1	HIROSE KOREA CO., LTD.	CODE NO.		
	UNITS 				
5		6		7	
5		6		7	

5▶◆推奨基板パターン図




◆推奨メタルマスク開口部図

メタルマスク厚 : 80 μm



④ 鉛フリークリームはんだの温度プロフィール（推奨）



リフロー方式：N₂リフロー

リフロー回数：2回以下

1) 本加熱

220℃以上 60秒以下（ピーク温度250℃）

2) 予備加熱

150~180℃ 90~120秒

4 この温度プロファイルは上記適用条件のものです。

クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、その他実装部材等の条件により異なる場合がありますので、実装状態を十分ご確認の上ご使用願います。

温度はコネクタリード部近辺の基板表面温度を表します。
マウンティング条件の徹底した評価が生産以前に必要である。

5 上記の推奨条件と、異なる設定を行なう場合は、弊社にご連絡を下さい。


6. この製品は900PPMの最大塩素、900PPMの最大のブroom、臭素と塩素混合最大1500PPMと定義されたハロゲンフリー要求事項を満足している。

7. この製品はRoHSに従う。


	DRAWING NO. JDC3-633199-95		PART NO. BK13C06-16DS/2-0.35V(895)	
	SCALE 10:1 UNITS 		CODE NO CL 6665-0042-5-895	
 HIROSE KOREA CO., LTD.			2 3	

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


エンボスキャリアテープ (5:1)




D-D (5:1)




リール形状および寸法 (Free)



C-C (5:1)



引き出し方法




トレーラ部

リーダー部

10 テーピング (Free)

E (10:1)



製品ラベル詳細

SUPPLIER	年 月 日
QUANTITY	図番
PART NO.	品名
CODE NO.	納入数量
DATE OF MANUFACTURED	納入者
生産月日	年 月 日
図番	** ** *
品名	BK13C06-16DS/2-0.35V(895)
納入数量	1,000個
納入者	HIROSE KOREA

8. 1リール1,000個巻きです。

9. () 内寸法は参考寸法です。

10. エンボス梱包仕様は JIS C 0806 (IEC60286-3) に準拠しております。

DRAWING NO.	JDC3-633199-95	PART NO.	BK13C06-16DS/2-0.35V(895)
SCALE	10:1	CODE NO.	CL 6665-0042-5-895
UNITS	mm		
	HIROSE KOREA CO.,LTD.		