




訂正記	年月日	訂正記	年月日
△RE-PC-0336に於て	58.3.4.		
△CLコード変更	58.9.30		



注、口ハ表示面は任意とする。

部番	材質	処理	備考	図	承認	検査	承認	検査	承認	検査
3	はね用リソ青銅	ニッケルメッキ								
2	PBT樹脂	7口								
1	PBT樹脂	7口								
写	図	製	図	担	任	図	法	出	図	月
尺	度	単	位	mm	3	角	法			
2	1									
分類号	CL618-0001-0	製品名	HIF3H-10D-2.54DSA	組立図	図	番	DC 3-1714Z			

寸法区分	公差
6以下	±0.3
6をこえ18以下	±0.5
18をこえ50以下	±0.7
50をこえ125以下	±1
125をこえ250以下	±1.3
角	±1°