




注 1 端子破断面は素地露出とします。

△ 2 UL(ファイルNo. E52653)認定品



2	りん青銅	接触部：金めっき 0.2μm min	3	りん青銅	接触部：金めっき 0.2μm min
		ディップ部：純すずめっき 1μm min			ディップ部：純すずめっき 1μm min
		下地：ニッケルめっき 1μm min			下地：ニッケルめっき 1μm min
1	PBT樹脂	クロ UL94V-0			
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT △ 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-F-00005935	DESIGNED AK. IWAHORI
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HT. YAMAGUCHI	20181210	DRAWING NO. ADC-019122-61-00	DATE 20200310
		CHECKED : HT. YAMAGUCHI	20181210	PART NO. HIF3H-14DB-2.54DS(61)	
		DESIGNED : TS. OONO	20181207	CODE NO. CL618-0154-1-61	
		DRAWN : MK. OKI	20181207		