








May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




推奨基板穴寸法 (5 : 1)
(推奨基板厚 t = 1.6mm)



注1 ホッティング浸漬深さ : 6.5mm

			3		HIPS	トレー		
			2		黄銅	表面：錫めっき 1μm min 下地：ニッケルめっき 0.5μm min		
1	PBT	WHITE, UL94V-0						
部番	材 質	処 理 , 備 考			部番	材 質	処 理 , 備 考	
UNITS mm		SCALE 2 : 1		△の数	訂 正 記 事	設 計	検 図	年月日
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認	:	KI. AKIYAMA	12.09.11	図番	ADC3-338387-01	
		検 図	:	HK. UMEHARA	12.09.11	製品名	DF33C-4DP-3.3DSA(24)	
		設 計	:	HT. SATO	12.09.11	製品 コード	CL676-1113-0-24	
		製 図	:	MI. SAKIMURA	12.09.11			 1/2



HRS	図番:	ADC3-338387-01	2 2
	製品名:	DF33C-4DP-3.3DSA(24)	
	製品コード	CL676-1113-0-24	