








May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




アプリケーション図



推奨基板寸法 (5:1)
(推奨基板厚 t=1.6mm)



注1 ポッティング浸漬深さ: 6.5mm

					3	HIPS	トレー			
					2	黄銅	表面: 錫めっき 1 μmm 下地: ニッケルめっき 0.5 μmm			
1	PBT		WHITE, UL94V-0							
部番		材 質	処 理 , 備 考			部番	材 質	処 理 , 備 考		
UNITS mm			SCALE 2 : 1		△の数	訂 正 記 事		設 計	検 図	年月日
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : KI. AKIYAMA			13.02.19		図番: ADC3-338421-01			
		検 図 : TS. KUMAZAWA			13.02.19		製品名: DF33C-3P-3.3DSA(24)			
		設 計 : HT. SATO			13.02.19		製品コード			
		製 図 : MI. SAKIMURA			13.02.19		CL676-1132-5-24			
										1/2



図番： ADC3-338421-01

製品名： DF33C-3P-3.3DSA(24)

製品
コード CL676-1132-5-24

	$\frac{2}{2}$
---	---------------

注2 最小販売数量はトレーの入り数の整数倍となります。(1トレー：95個入り)