









Jun.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




推奨基板穴寸法 (FREE)
(推奨基板厚 $t=1.6\text{mm}$)



- 注 1. 1パック100個入りとなります。
2. ()寸法は参考寸法となります。
3. UL(ファイルNo. E52653)認定品。
C-UL(ファイルNo. 52653)認定品。
TUV(ファイルNo. R50318850)認定品。



			2		黄銅		接触部：金めつき 0.2μm MIN 下地：ニッケルめつき 1μm MIN												
1	PBT		UL94V-0(BLACK)																
NO.		MATERIAL		FINISH , REMARKS		NO.		MATERIAL		FINISH , REMARKS									
UNITS mm				SCALE 2 : 1				COUNT		DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED		CHECKED		DATE			
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				APPROVED : HS. OKAWA				17.02.03				DRAWING NO.				ADC-348362-01-00			
				CHECKED : TS. FUKUSHIMA				17.02.03				PART NO.				DF63-6P-3.96DSA(C01)			
				DESIGNED : YK. YAMAGUCHI				17.02.02				CODE NO.				CL680-0507-0-01			
				DRAWN : MI. SAKIMURA				17.02.02								 1/1			