


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ARIB互換寸法

フランジタイプ MF11BMT-WRF

バルクヘッドタイプ MF11BMT-WRB

符号	ARIB寸法		HRSコネクタ寸法	
	最小	最大	フランジタイプ	バルクヘッドタイプ
A	0.697mm	0.699mm	△MTピンキーパーに依存	参考(0.698±0.001)
C	4.597mm	4.603mm	△MTピンキーパーに依存	参考(4.6±0.003)
D	6.3mm	6.5mm	△MTフェルールに依存	参考(6.4)
E	10.7mm	10.8mm	10.7(+0.05/0)	
F	12.2mm	12.4mm	φ12.3±0.05	
G	-	9.4mm	形状なし	
H	-	6.4mm	形状なし	
J	5.7mm	-	形状なし	
K	1.8mm	2.2mm	φ2±0.05	
L	4.3mm	4.5mm	4.4±0.05	
M	1.7mm	4.0mm	2.5(+0.1/0)	2±0.05
N	1.0mm	-	ー(底面まで)	
P	9.9mm	10.1mm	9.95(+0.1/0)	
Q	14.2mm	14.36mm	14.3(0/-0.05)	

符号	ARIB寸法		HRSコネクタ寸法	
	最小	最大	フランジタイプ	バルクヘッドタイプ
R	9.7mm	-	9.8(+0.2/-0.1)	
S	1.95mm	2.0mm	2(0/-0.05)	
T	6.7mm	-	7.6±0.05	板厚5.5mmまでが6.7mmに対応
AA	2.4mm	2.5mm	△MTフェルールに依存	参考2.5(0/-0.1)
AB	4.7mm	5.1mm	4.9(+0.2/0)	フェルール規格値より算出
BA	0mm	0.4mm	△MTピンキーパーに依存	参考(0.3±0.05)
BB	0.2mm	0.5mm	△MTピンキーパーに依存	参考(0.3±0.1)
CA	1.6mm	3.3mm	△MTピンキーパーに依存	参考(1.88)
FA	16.2mm	-	直径6mmのネジ逃げ	ー
SA	-	0.6mm	0.6(0/-0.1)	
SB	-	0.5mm	0.5(0/-0.1)	
PP	-	0.45mm	0.4(+0.025/0)	
SSA	29°	31°	30±0.5°	
SSB	39°	41°	40±0.5°	

MTフェルール、MTピンキーパーに依存する寸法は
弊社の標準品より参考寸法と致します。△
寸法GHJについては、MF11Bでは形状が
ないことから、「形状なし」と致しました。

HRS

DRAWING NO.	ADC-179678-00-01		
PART NO.	MF11BMT-WRBB01		
CODE NO.	CL709-7010-0-00	△	2/2