

TO
PE

△の数		訂正記事		担当		検図		年月日		△の数		訂正記事		担当		検図		年月日	
適用規格																			
定格		電源		相		AC・DC		V		Hz		重量		0.4kg					
		消費電力										適合端子		MRF14-CON(F)		313-0709-8			
		空気源								MRF14-CON(MC)				313-0716-3					
		消費空気量																	
		使用温度範囲				℃		～		℃		適合電線							
												適合設備		—		CL		—	
性能																			
項目		試験方法								規格				QT		AT			
外観、構造および仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する								図面と合致していること				○		○			
表示		目視にて確認する。								図面と合致していること				○		○			
構造																			
備考										製図		担当		検図		承認		出図	
										生技 14.8.1 工藤		生技 14.8.1 高橋(真)							
試験規格の記載の無い試験方法は を適用している。																			
注 QT:確認試験 AT:製品検査 O:適用項目																			
ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.										製品規格表					製品名 HT901/MRF14-CON				
旧CL			図番 SLC4- 276422			製品コード CL 902-3249-1			1			1							

