

| 適用規格   |            |   |                        |               |          |
|--|------------|---|------------------------|---------------|----------|
| 定 格  | 使用温度範囲     | -40°C ~ +105°C                                | 保存温度範囲                 | -10°C ~ +60°C |          |
|  | _____      | _____   | _____                  | _____         |          |
|  | _____      | _____   | 適合ケーブル                 | _____         |          |
| 性 能  |            |   |                        |               |          |
|  | 項 目        | 試 験 方 法                                       | 規 格                    | QT            | AT       |
| 構 造  | 外観、構造及び仕上げ | 目視、寸法測定器にて測定する。                               | 図面と合致していること。           | ○             | ○        |
|  | 表示         | 目視にて確認する。                                     |                        | ○             | ○        |
| 機 械 的 性 能                                    | 繰り返し動作     | 100回の抜き差しを行う。                                 | 機能を損なうような変形及びガタのないこと。  | ○             | -        |
| 環 境 的 性 能                                    | 耐水圧性       | 適合コネクタをかん合した状態で水深 2mに 14日間放置する。               | コネクタ内部への浸水がないこと。       | ○             | -        |
|  | 耐気圧性       | 適合コネクタをかん合した状態で、コネクタ内部に17-圧 17.6kPaを 30秒間加える。 | コネクタ内部より気泡の発生がないこと。    | ○             | -        |
|  |            |   |                        |               |          |
|  | △の数        | 訂正記事  | 設計                     | 検図            | 年月日      |
| △  |            | DIS-A-00065601                                |                        |               |          |
| 備考   |            |   | 承認                     | TP.KOMATSU    | 20220301 |
| 耐水圧性・耐気圧性は適合コネクタをカン合した状態で試験する。               |            |   | 検 図                    | EJ.KUNII      | 20220301 |
| 試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している(IEC 60512)。 |            |   | 担 当                    | SH.KOYAMA     | 20220228 |
|  |            |   | 製 図                    | SH.KOYAMA     | 20220228 |
| 注 QT:確認試験 AT:製品検査 O:適用項目                     |            |   | 図番 SLC-118455-81-00    |               |          |
| <b>HR</b>                                    | 製品規格表      |   | 製品名 HR41A-17WBP-C(81)  |               |          |
|  | ヒロセ電機株式会社  |   | 製品コード CL0141-0219-1-81 |               |          |
|  |            |   |                        | △             | 1/1      |