


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

DRAWING FOR PACKING

(梱包用図面)


DIRECTION OF UNREELING

(繰り出し方向)



PIN ASSIGNMENT(FRONT-VIEW)

(ピンアサインメント)





A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			Vbus	CC1	D+	D-	SBU1	Vbus			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1
GND			Vbus	SBU2	D-	D+	CC2	Vbus			GND

LABEL POSITION


(ラベルの位置)

PULL OUT DIRECTION

(繰り出し方向)



B-B




[NOTE]

① 平坦度 :

- Pin : 0.08MAX リロー前, 0.10MAX 2回 リロー後

② ロットマーキング : 5桁 (YMDDL)





[チケッ-1] ロットマーキング

年度		月		日		生産ライン	
例	マーク	例	マーク	例	マーク	例	マーク
2020	0	1月	1	1日	01	サンプル	S
2021	1	2月	2	2日	02	手動機#1	1
2022	2	3月	3	3日	03	手動機#2	2
2023	3	4月	4	4日	04	手動機#3	3
2024	4	5月	5	5日	05	手動機#4	4
2025	5	6月	6	6日	06	...	...
2026	6	7月	7	7日	07	自動機#1	A
2027	7	8月	8	8日	08	自動機#2	B
2028	8	9月	9	9日	09	自動機#3	C
2029	9	10月	A	10日	10	自動機#4	D
		11月	B	11日	11	自動機#5	E
		12月	C	...	...	...	...

③ キャリアテープパッキン

梱包量 : 1,400EA/REEL

△ カバーテープ剥離力 : 10~130gf(0.1~1.3N) @ 300mm/min



④ ピックアップエリア

△△△⑤ Series P/N Marking

No.	P/N	Marking (マーキング)	Code No.	Description (備考)
1	CX90BW-16P	Blank (無)	CL 6246-0002-0-000	IP54, Air leak Full-inspection
2	CX90BW-16P(001)	CX90BW-16P	CL 6246-0002-0-001	IP54, Air leak Full-inspection
3	CX90BW-16P1	CX90BW-16P1	CL 6247-0004-1-000	IP68, Air leak Full-inspection

△⑥ セット側のバリのような鋭い形状によるコネクタのガスケットの破れや破損がないこと。

10	REEL BOBBIN	PS	-	-
9	COVER TAPE	PET	-	-
8	EMBOSS TAPE	PS	Thermo-Comperssion Sealing	-
NO.	DESCRIPTIONS	MATERIAL	FINISH	REMARKS
	DRAWING NO. (図面番号)	JDC3-633131-00	PART NO. (製品名)	CX90BW-16P*
	SCALE 3:1	HIROSE KOREA CO.,LTD.	CODE NO (製品コード)	△⑤ CL ****-****-****
	UNITS mm			2/2