Sep.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適　用　規　格					
定　格	使用温度範囲	-55℃～ +105℃（注1）	保存温度範囲		-10℃～ +60℃（注3）
	使用湿度範囲	20% ～ 80%　（注2）	保存湿度範囲		40% ～ 70%　（注3）
	適合コネクタ	DF51-3S-2C（##）	電　流		AWG30:0.5A AWG28:1.0A AWG22～26:2.0A
	電　圧	AC/DC 250V	UL・C-UL規格	電　圧	AC/DC 30V
				電　流	2.0A

性　　能

	項　　目	試　験　方　法	規　　格	QT	AT
構造	外観,構造,仕上げ	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電気的性能	低電圧､低電流下の接触抵抗	20mV 以下，1 mA（DC又は 1000 Hz）で測定する。	30 mΩ以下	○	－
	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。	1000 MΩ以上	○	－
	耐電圧	AC 650 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡･絶縁破壊がないこと。	○	－
機械的性能	繰り返し動作（Auメッキ）	50 回の抜き差しを行う。		○	－
	結合力及び離脱力（Auメッキ） △2	適合コネクタで測定する。	結合力　17.7N以下 離脱力　0.75N以上	○	－
	耐振性	周波数 10～55 Hz､片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。	破損､ひび､部品のゆるみがないこと。	○	－
	耐衝撃性	加速度 490 m/s^2､持続時間 11 ms､正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。		○	－
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃､湿度　90～95 %中に 96 時間放置する。（室温に1～2時間放置後測定）	①絶縁抵抗：500 MΩ以上 ②破損､ひび､部品のゆるみがないこと。	○	－
	温度サイクル	温度 -55 → 105℃ 時間　30　→30分 を 5 ｻｲｸﾙ 試験する。 槽の移し変えは時間は2～3分 （室温に1～2時間放置後測定）	①絶縁抵抗：1000 MΩ以上 ②破損､ひび､部品のゆるみがないこと。	○	－
	耐熱性	温度 +105 ± 2℃中に96時間放置する。		○	－
	耐寒性	温度 -55 ± 3℃中に96時間放置する。		○	－

備考
(注1)通電時の温度上昇を含む。
(注2)結露のないこと。
(注3)未使用品の梱包状態に適用。

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△2	1	DIS-H-00018757	KT.NUMATA	TT.OHSAKO	20230803

試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512（適応規格JIS C 5402）を適用している。

承　認	SJ.OKAMURA	20230324
検　図	SJ.OKAMURA	20230324
担　当	SN.MIWA	20230324
製　図	SN.MIWA	20230324

注　QT:確認試験　AT:製品検査　○:適用項目		図番	SLC-401456-00-00		
HRS	製 品 規 格 表	製品名	DF51B-3EP-2A		
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL0543-5134-0-00	△2	1/1

技書規２３１－１