




Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



2 ダンボール形状図



2 リール形状図




ラベル
Part No. Label

ラベル詳細
Detail of part No. Label

HRS		検 査
品名コード	CL666-6016-4-07	
品 名	DF65-2428SCFA(07)	
数 量	18000	
仕 様		
LOT No.		
継ぎ目		
Section	Inspection	
Lot No.		
Specification		
Quantity		
Part No.		
Code No.		

- 注 1. 1リール18000ピン巻き。
2. リール形状・ダンボール形状は図示の通りとなります。
3. ダンボール1箱には最大5リールが梱包されます。
4. アプリケーター調整の際は、必ずケーブルを使用して圧着形状を確認してください。

				1	銅合金	表面：金めつき 0.25μm MIN キャリア部：すずめつき 1μm MIN 下地：ニッケルめつき 2.5μm MIN			
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS			NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		
UNITS mm		SCALE 10 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HS. OKAWA		16.11.29	DRAWING NO.		ADC-359800-07-00		
		CHECKED : TS. FUKUSHIMA		16.11.29	PART NO.		DF65-2428SCFA(07)		
		DESIGNED : MI. SAKIMURA		16.11.29	CODE NO.		CL666-6016-4-07		
		DRAWN : MI. SAKIMURA		16.11.29			 1/1		