








2	りん青銅	接触部 : 金めっき 0.05μm MIN	4	PS	CLEAR (エンボスキャリアテープ)
		リード部 : 金めっき 0.05μm MIN 下地 : ニッケルめっき 1μm MIN	3	りん青銅	接触部 : 金めっき 0.05μm MIN リード部 : 金めっき 0.05μm MIN 下地 : ニッケルめっき 1μm MIN
1	LCP	BLACK, UL94V-0			
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS

エンボスキャリアテープ(5:1)

C-C (5:1)

リール形状及び寸法 (FREE)






E-E (FREE)


引き出し方向 →

D-D (5:1)

F (10:1)



- 注) 3. 1リール1000個巻きです。
4. () 内寸法は参考寸法です。
5. エンボス梱包仕様はJIS C 0806 (IEC 60286-3) に準拠しております。
6. 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き、外周終端部はテープ止めします。
7. 数ポケットのうち1つは幅が広がっています。



トレーラ部

5. テーピング (FREE)

リーダー部

HRS

DRAWING NO.	ADC-359671-58-00
PART NO.	DF40GB<1.5>-10DS-0.4V<58>
CODE NO.	CL684-4224-2-58

2/2