
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。
Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

HRS DRAWING FOR REFERENCE



注 1 適合圧着端子：HR10-PC-212
(CL110-0514-3)
適合電線 ：AWG#26～30
（電線被覆外径：φ1以下）
適合端子引抜工具：RP6-SC-TP
(CL150-0039-0)
適合ケーブル圧着工具：
HR10A-TC-02(CL150-0041-2)のφ7.0を適用.

2 部番 ④ の推奨締付トルク：2~2.5N・m

3 部番 ⑤，⑥ の六角穴の対辺寸法：1.27
推奨締付トルク：0.3~0.4N・m

4 部番 ①，⑤，⑥ のねじ部にはゆるみ防止として
ヘンケルジャパン(株)製ロックタイト242
又は同等品の塗布を推奨します.

5 部番 ① に対する部番 ④ の回転方向の位置関係は
一例を示す.

6 ケーブルの構造によりケーブルクランプ力、
回転力などが異なりますので事前に確認の
上ご使用願います.

部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
4	黄銅	ニッケルめっき	8	クロロプレンゴム	(クロ)
3	黄銅	ニッケルめっき	7	黄銅	
2	PBT樹脂	(クロ) UL94V-0	6	鋼	ニッケルめっき JISB1177六角穴付止ねじ (ばみ先M2.6X0.45X3
1	黄銅	ニッケルめっき	5	鋼	ニッケルめっき JISB1177六角穴付止ねじ (ばみ先M2.6X0.45X2

UNITS mm	SCALE 2：1	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
	△					

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

承認	SU.OBARA	11.09.15
検図	HY.KISHI	11.09.15
設計	DS.MATSUNE	11.09.15
製図	TR.SATO	11.09.09

図番：ADC4-043234-73
製品名：HR10A-10TP-12PC(73)
製品コード：CL110-0455-6-73
△ 1/1

FORM HC0011-5-1